

## Seladora Manual Odontológica para Papel Grau Cirúrgico *RSG-250 SLIM*

### Apresentação

Seladora de mesa compacta para embalagens de grau cirúrgico, especialmente desenvolvida para consultórios odontológicos, estúdios de tatuagem, salão de beleza, farmácias de manipulação, clínicas de podologia e outros segmentos.



### Características Técnicas

- Largura da solda (Área de Selagem) - 10 mm
- Largura da embalagem - 250 mm;
- Tensão de alimentação: Bivolt (110V ou 220V., Sem chave de Seleção) 50/60HZ
- Baixo consumo de energia elétrica (aprox. 20W);
- Resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9
- Excelente estabilidade térmica (não necessita controle externo);
- Vida útil da resistência elevada;
- Dimensões da seladora - 350mm x 60mm x 190mm
- Peso líquido 1,2 Kg.
- Garantia de 6 meses.

### Instruções de Uso

- Conectar o plug na tomada;
- Aguardar aproximadamente de 5 a 7 minutos para aquecimento;
- Introduzir a embalagem de modo que a face do papel fique para baixo e o filme para cima;
- Pressionar bem o braço durante aproximadamente 3 segundos para concluir a selagem;
- Desligar na tomada após o uso.

**Importante:** Durante o uso não colocar a mão na parte inferior onde esta indicado "superfície quente".

Após desligar da tomada, aguardar esfriar antes de colocar em alguma embalagem, gaveta, etc.

- **Fabricação Totalmente Nacional**

\* Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.

**RON Micromecânica Ltda EPP**

Rua Joaquim Rodrigues Costa, 111 – Vila Maria – CEP: 02133-030 - São Paulo - SP.  
Fone 11-2201-5703 - Fax: 11-2209-1750 - CNPJ: 68.415.256/0001-01 – I.E.: 113.552.763.113

Site: [www.ron.com.br](http://www.ron.com.br) e-mail: [ron@ron.com.br](mailto:ron@ron.com.br)